

**Ipari Ethernet
IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat 6_A, PVC, zöld,
M12 X-típus

Általános rendelési adatok

Típus	IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E
Rendelési szám	1449470030
Verzió	Csatlakozóvezeték, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Nyitott, Cat.6 _A / E osztály _A (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 3 m
GTIN (EAN)	4050118264173
Menny.	1 Stück

Ipari Ethernet IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	3 m	Hossz, inch	0,118 inch
Nettó tömeg	0,001 g	Szigetelés keresztmetszete	1,58 mm

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	80 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C	Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Telepítési hőmérséklet	-40 °C...80 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szabványok

Standard, összeállítás	UL-Style 2461
------------------------	---------------

Kábel elektromos tulajdonságai

Kategória	Cat.6A / E osztályA (ISO/IEC 11801 2010)	Test voltage: wire-wire-shield	800 V _{eff} / 50 Hz; 1 perc
Sebesség	10 GBit/s		

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Min. hajlítási sugár, csak egyszer	4 x kábelátmérő	Min. hajlítási sugár, ismétlődő	8 x kábelátmérő
Húzóerő	≤ 150 N	Sebesség	10 GBit/s
Lángterjedéssel szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60332-1-2		

Kábel szerkezet

Keresztmetszet	4*2*AWG 23/7	Szigetelés keresztmetszete	1,58 mm
Vezetékek – vezetékpárok színsorrendje	fehér/kék - kék, fehér/narancssárga - narancssárga, fehér/zöld - zöld, fehér/barna - barna	Árnyékolás	S/FTP
Köpeny anyaga	PVC	Köpenyátmérő, max.	8,8 mm
Köpeny színe	zöld (RAL 6018)		

dugó

Bal oldali csatlakozó verziója	M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes	Jobb oldali csatlakozó verziója	Nyitott
--------------------------------	--	---------------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002599	eClass 6.2	27-06-03-90
eClass 9.0	27-06-03-08	eClass 9.1	27-06-03-08

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Ipari Ethernet IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ipari Ethernet
IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**

White, Orange	1	M12
Orange	2	
White, Green	3	
Green	4	
White, Brown	5	
Brown	6	
White, Blue	7	
Blue	8	