

Ipari Ethernet IE-FM6Z2LO0005DLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, FO

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FM6Z2LO0005DLD0LD0-X
Rendelési szám	1433930005
Verzió	Patchkábel duplex kengyel mellékelve, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 62.5 µm, LSZH, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118242324
Menny.	1 Stück

Ipari Ethernet IE-FM6Z2L00005DLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	0,5 m	Hossz, inch	0,02 inch
Nettó tömeg	18 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 °C...70 °C		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-20
----------------------	--------------

Száloptika

Csillapítás	≤3,1 dB/km 850 nm esetén, ≤0,8 dB/km 1300 nm esetén	Elemi szál típusa	GOF, Multimódusú, OM1
Sávszélesség	≥200 MHz*km 850 nm- nél, ≥600 MHz*km 1300 nm-nél		

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Min. hajlítási sugár, csak egyszer	20 mm	Min. hajlítási sugár, ismétlődő	40 mm
Halogén	Nem		

Kábel szerkezet

Köpenyátmérő	2.0 * 4.1 mm	Értékmérő	62,5 µm
Kábelek elrendezése	ZIPCORD	Standard megnevezések	I-V(ZN)H
Köpeny anyaga	LSZH	Köpeny színe	narancssárga

dugó

Bal oldali csatlakozó verziója	LC-Duplex IP 20	Jobb oldali csatlakozó verziója	LC-Duplex IP 20
--------------------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------

Besorolások

ETIM 5.0	EC000034	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-18-03	eClass 7.1	27-06-18-03
eClass 8.1	27-06-18-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet IE-FM6Z2L00005DLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Részletrajz

