

**Ipari Ethernet
IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, FO patchkábel, egyszeres
üzemmód, sárga, SC-RJ IP20 és SC duplex IP20
csatlakozó

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0
Rendelési szám	1449410000
Verzió	Patchkábel keresztező előre szerelt, SCRJ IP 20, SC-duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 2 m
GTIN (EAN)	4050118253740
Menny.	1 Stück

Ipari Ethernet
IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	2 m	Hossz, inch	0,079 inch
Nettó tömeg	58 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	75 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	75 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-5 °C
Üzemi hőmérséklet	-5 °C...75 °C	Tárolási hőmérséklet	-25 °C...75 °C
Telepítési hőmérséklet	-5 °C...50 °C		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-24, IEC 61754-4
----------------------	---------------------------

Száloptika

Elemi szál típusa	Egymódusú, OS1
-------------------	----------------

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Min. hajlítási sugár, csak egyszer	30 mm	Min. hajlítási sugár, ismétlődő	60 mm
------------------------------------	-------	---------------------------------	-------

Kábel szerkezet

Köpenyátmérő	3*6 mm	Érátmérő	9 µm
Kábelek elrendezése	ZIPCORD	Standard megnevezések	I-V(ZN)Y
Köpeny anyaga	LSZH	Köpeny színe	sárga

dugó

Bal oldali csatlakozó verziója	SCRJ IP 20	Jobb oldali csatlakozó verziója	SC-duplex IP 20
--------------------------------	------------	---------------------------------	-----------------

Besorolások

ETIM 5.0	EC000034	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-18-03	eClass 7.1	27-06-18-03
eClass 8.1	27-06-18-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet IE-FSMZ2FY0002MSJ0SD0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Részletrajz

