

**Automation Products - u-remote IP20  
UR20-EM-1315550000-SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**A kép illusztráció****More performance. Simplified  
u-remote.**

Weidmüller u-remote – innovatív koncepciónk távoli I/O-hoz IP 20 védelemmel kizárólag a felhasználói előnyökre koncentrálna: testre szabott tervezés, gyorsabb beszerelés, biztonságosabb indítás, nincs többé állásidő. A számottevően javított teljesítmény és nagyobb termelékenység kedvéért.

Csökkentse szekrényeinek méretét a u-remote rendszerrel, a piacon a legkeskenyebb moduláris kialakításnak és a kevesebb tápmodul szükségletnek köszönhetően. u-remote technológiánk szerszám nélküli összeszerelést is nyújt, míg a moduláris "szendvics" kialakítás és az integrált webszerver egyaránt felgyorsítja a beszerelést a szekrénybe és a berendezésbe. A csatornán és az összes u-remote modulon elhelyezett állapot LED-ek megbízható diagnosztikát és gyors szervizelést tesznek lehetővé.

Ez és sok más egyéb lenyűgöző ötlet növeli az Ön gépeinek és rendszereinek rendelkezésre állását. És a

zökkenőmentes folyamatokat is biztosítja. A tervezéstől az üzemeltetésig.

A u-remote jelentése: Nagyobb teljesítmény. Egyszerűen

**Általános rendelési adatok**

Típus	UR20-EM-1315550000-SP
Rendelési szám	<a href="#">1347130000</a>
Verzió	Pótalkatrész, ,
GTIN (EAN)	4050118248401

**Automation Products - u-remote IP20  
UR20-EM-1315550000-SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 28 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Besorolások**

ETIM 5.0	EC002584	ETIM 6.0	EC002584
eClass 6.2	27-24-26-92	eClass 7.1	27-24-26-91
eClass 8.1	27-24-26-91	eClass 9.0	27-33-02-92
eClass 9.1	27-24-26-90		

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT\\_U\\_REMOTE\\_16/17\\_EN](#)