

**Automation Products - u-remote IP20  
UR20-BM-PF-O-SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**A kép illusztráció****More performance. Simplified  
u-remote.**

Weidmüller u-remote – innovatív koncepciónk távoli I/O-hoz IP 20 védelemmel kizárólag a felhasználói előnyökre koncentrálna: testre szabott tervezés, gyorsabb beszerelés, biztonságosabb indítás, nincs többé állásidő. A számottevően javított teljesítmény és nagyobb termelékenység kedvéért.

Csökkentse szekrényeinek méretét a u-remote rendszerrel, a piacon a legkeskenyebb moduláris kialakításnak és a kevesebb tápmodul szükségletnek köszönhetően. u-remote technológiánk szerszám nélküli összeszerelést is nyújt, míg a moduláris "szendvics" kialakítás és az integrált webszerver egyaránt felgyorsítja a beszerelést a szekrénybe és a berendezésbe. A csatornán és az összes u-remote modulon elhelyezett állapot LED-ek megbízható diagnosztikát és gyors szervizelést tesznek lehetővé.

Ez és sok más egyéb lenyűgöző ötlet növeli az Ön gépeinek és rendszereinek rendelkezésre állását. És a

zökkenőmentes folyamatokat is biztosítja. A tervezéstől az üzemeltetésig.

A u-remote jelentése: Nagyobb teljesítmény. Egyszerűen

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | UR20-BM-PF-O-SP            |
| Rendelési szám | <a href="#">1350950000</a> |
| Verzió         | Pótalkatrész, , Aljzatház  |
| GTIN (EAN)     | 4050118402742              |
| Csomagolás     | Kartondoboz                |

**Automation Products - u-remote IP20  
UR20-BM-PF-O-SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 11,5 mm | Szélesség (coll) | 0,453 inch |
| Magasság    | 128 mm  | Magasság (coll)  | 5,039 inch |
| Mélység     | 58 mm   | Mélység (coll)   | 2,283 inch |
| Nettó tömeg | 29,9 g  |                  |            |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002584    | ETIM 6.0   | EC002584    |
| eClass 6.2 | 27-24-26-92 | eClass 7.1 | 27-24-26-91 |
| eClass 8.1 | 27-24-26-91 | eClass 9.0 | 27-33-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-24-26-90 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT U_REMOTE 16/17 EN</a> |
|--------------------|---------------------------------------|