

**Ipari Ethernet
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Delivery incl. dust caps

FreeCon Active PROFINET médiakonverter diagnosztikai funkcionálitással a PushPull dugaszolható csatlakozókhoz, 14. változat, az IEC 61076-3-117 szerint, RJ45 és SC-RJ POF-el az IEC 61754-24 szerint és PushPull Power-el a PROFINET specifikáció szerint.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
Rendelési szám	1324440000
Verzió	POF médiakonverter, FreeCon
GTIN (EAN)	4050118128208
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	722,04 g
-------------	----------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 °C...55 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51	Tanúsítvány száma (cULus)	E141197
----------------------	---	---------------------------	---------

Villamos tulajdonságok

LED-kijelző	P1: Port aktív, P2: Port aktív, SF: általános hiba, BF: gyújtósín hiba, US1: feszültség 1 (elektronika), US2: feszültség 2	Protokoll	PROFINET IRT
Áramfelvétel	200 mA tipikus	Átviteli sebesség	100 MB
Üzemi feszültség	24 V DC	Üzemi feszültség tartomány	18...30 V DC

Besorolások

ETIM 6.0	EC001467	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-14	eClass 9.1	19-17-01-14

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Ipari Ethernet IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	PI Zertifikat_1324440000
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Software	GSDML-V2.25-Weidmuller-FCAPIMPOF-20130124.zip WM_FCA_PIM_POF_V_1_04_01.zip CFG configurator - Weidmueller_FreeCon_08042011
User Documentation	Manual EN MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Firmware update manual Manual DE

Ipari Ethernet IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

