

**Ipari Ethernet
IE-BSS-VAPM-24V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BSS-VAPM-24V
Rendelési szám	2493480000
Verzió	Tápcsatlakozó, Peremes aljzat, PROFINET, Peremes aljzat készlet
GTIN (EAN)	4050118522143
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-BSS-VAPM-24V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	66 mm	Hossz, inch	2,598 inch
Szélesség	46 mm	Szélesség (coll)	1,811 inch
Nettó tömeg	54 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification	Tanúsítvány száma (UR)	E92202
----------------------	---	------------------------	--------

Villamos tulajdonságok

Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	16 A	Üzemi feszültség	24 V
------------------------------------	------	------------------	------

Általános adatok

1. csatlakozás	Húzórugó	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Felszerelés típusa	4 csavar	Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett
Pólusszám	5	Reteszelés típusa	Push Pull
Szennyezés súlyossága	2	Szín	Ezüstszürke
Tömítőanyag	NBR	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,75 mm ²
Védelmi osztály	IP67	Érintkező anyaga	Cu-öt
Érintkező felület	Arany a nikkel felett		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-03-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások





ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
------------------	----------------------

**Ipari Ethernet
IE-BSS-VAPM-24V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Méretrajz**Rajz**

We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules