

**Ipari Ethernet  
IE-BHD-VAPM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET  
specifikáció szerint

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-BHD-VAPM
Rendelési szám	<a href="#">2493490000</a>
Verzió	Tápcsatlakozó, Készülékalkizat, PROFINET
GTIN (EAN)	4050118529104
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-BHD-VAPM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	14,2 mm	Hossz, inch	0,559 inch
Szélesség	36,2 mm	Szélesség (coll)	1,425 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	23 g		

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Szabványok**

Tanúsítvány száma (UR)	E92202
------------------------	--------

**Általános adatok**

Dugaszolási ciklusok	500	Felszerelés típusa	4 csavar
Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett	Reteszelés típusa	Push Pull
Szennyezés súlyossága	2	Szín	Ezüstszürke
Tömítőanyag	NBR	Védelmi osztály	IP67

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-03-90


**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**Engineering Data [STEP](#)

**Ipari Ethernet  
IE-BHD-VAPM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok****Méretrajz****Szerelési kivágás**