

**Ipari Ethernet
IE-PS-VAPM-5P-2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5
Rendelési szám	2465440000
Verzió	Tápcsatlakozó, Dugók, PROFINET, Csatlakozókészlet
GTIN (EAN)	4050118522136
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-PS-VAPM-5P-2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	85,4 mm	Hossz, inch	3,362 inch
Szélesség	26,8 mm	Szélesség (coll)	1,055 inch
Magasság	36,2 mm	Magasság (coll)	1,425 inch
Nettó tömeg	90 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification	Tanúsítvány száma (UR)	E92202
----------------------	---	------------------------	--------

Villamos tulajdonságok

Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	16 A	Üzemi feszültség	24 V
------------------------------------	------	------------------	------

Általános adatok

1. csatlakozás	Húzórugó	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett	Kábel tömítőanyaga	EPDM
Köpenyátmérő, max.	13 mm	Köpenyátmérő, min.	8 mm
Pólusszám	5	Reteselés típusa	Push Pull
Szennyezés súlyossága	2	Szín	Ezüstszürke
Tömítőanyag	NBR	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,75 mm ²
Védelmi osztály	IP65, IP67	Érintkező anyaga	Cu-ötv
Érintkező felület	Arany a nikkel felett		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-03-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

LetöltésekEngineering Data [STEP](#)

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 13:11:41 CEST


A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

Ipari Ethernet IE-PS-VAPM-5P-2.5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Rajz



We recommend using 10-mm-long wire-end ferrules