

**Ipari Ethernet
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PROFINET jelisméltő, FreeCon Active változat a PushPull
Var.14 csatlakozókhoz az IEC 61076-3-117 szerint
RJ45 csatlakozóval és PushPull Power a Profinet
specifikációinak megfelelően

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II
Rendelési szám	2455360000
Verzió	PROFINET POF jelisméltő, FreeCon
GTIN (EAN)	4050118469967
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	0,773 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 °C...55 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Adatinterfész	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Ház fő anyaga	Alumínium profil, Cink betét, galvanizált fedél	Tápcsatlakozó	PROFINET PushPull Power
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Vezetékezés	PROFINET
Védelmi osztály	IP65		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Tanúsítvány száma (cULus)	E141197
PROFINET specification	Conformance Class C acc. V2.3		

Villamos tulajdonságok

LED-kijelző	FO1: Port aktív, FO2: Port aktív, SF: általános hiba, BF: gyújtósín hiba, US1: feszültség 1 (elektronika), US2: feszültség 2, ACT1: activity Port1, ACT2: activity Port2	Protokoll	PROFINET IRT
Áramfelvétel	200 mA tipikus	Átviteli sebesség	100 MB
Üzemi feszültség	24 V DC	Üzemi feszültség tartomány	18...30 V DC

Besorolások

ETIM 6.0	EC000732	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	19-17-02-06	eClass 9.1	19-17-01-25

Termékinformáció

Termékinformáció	Further development of 1253240000, IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C. For commissioning, the new GSDML file (see Downloads) must be installed.
------------------	--

Ipari Ethernet IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások



Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II
Product Change Notification	FreeCon Active POF Repeater FreeCon Active POF Repeater
Software	GSDML-V2.32-Weidmuller-FCAPIRPOFV2-20160928.zip CFG configurator - Weidmueller_FreeConr_20072016 Firmware ABCC_40_PIR_FO_7360_1_04_05
User Documentation	Firmware update manual Manual EN Manual DE

**Ipari Ethernet
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Méretrajz

