

**Ipari Ethernet  
IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, push-pull erőátviteli dugós csatlakozóval a PROFINET előírások szerint

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-CSPD5US0100VAPVAP-X
Rendelési szám	<a href="#">1403680100</a>
Verzió	Rendszerkábel, PushPull Power, PushPull Power, PUR, 10 m
GTIN (EAN)	4050118205268
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	10 m	Hossz, inch	0,394 inch
Nettó tömeg	1 406 g		

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Szabványok**

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification
----------------------	--

**Villamos tulajdonságok**

Névleges feszültség	24 V	Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	16 A
---------------------	------	------------------------------------	------

**Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői**

Min. hajlítási sugár, csak egyszer	5 x kábelátmérő
------------------------------------	-----------------

**Kábel szerkezet**

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 16	Keresztmetszet	5*1,5 mm <sup>2</sup>
Szigetelés	TPE	Vezetékek száma	5
Köpeny anyaga	PUR	Köpenyátmérő, max.	9 mm
Köpeny színe	szürke (RAL 7001-hoz hasonló)		

**dugó**

Bal oldali csatlakozó verziója	PushPull Power	Jobb oldali csatlakozó verziója	PushPull Power
--------------------------------	----------------	---------------------------------	----------------

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC000993	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-20-01	eClass 9.1	27-06-23-90

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Ipari Ethernet  
IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Letöltések**

---

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

---