

**Tartozékok  
AIMESA VRM 6,20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Csupaszolási hossz 3 - 20 mm
- Min. vezeték hossz: 22 mm + csupaszolási hossz
- Elektromos hajtás

**Általános rendelési adatok**

Típus	AIMESA VRM 6,20
Rendelési szám	<a href="#">1120910000</a>
Verzió	Automata gépek, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4032248901920
Menny.	1 Stück

**Tartozékok**  
**AIMESA VRM 6,20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	26,5 mm	Szélesség (coll)	1,043 inch
Magasság	1,6 mm	Magasság (coll)	0,063 inch
Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0,787 inch
Nettó tömeg	9 g		

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC002620	ETIM 5.0	EC002620
ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	17-13-01-02
eClass 7.1	17-13-01-02	eClass 8.1	17-13-01-02
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-02

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------