


OMNIMATE Housing - CH20M sorozat SAMPLE LP CH20M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

A kép illusztráció



Az elektronika világának egy szelete

A csak 6,1 mm vastagságú, széles választékú kompakt alkalmazások eredete ennél az elektronikai fejlesztési tapasztalatnál lehetőségre.

A modulós házkialakítás sokféle intelligens szolgáltatás tervezését támogatja:

- **A lehető legnagyobb tervezési szabadság** a nagy (6800 mm²) összfelületű NYÁK – lehetővé teszi a legnagyobb alkatrész összeállítást és a helytakarékos kialakítást a reflow-kompatibilis THR kapcsolókkal.
- **Testre szabott kialakítási lehetőségek** lézerezelt nyomtatott és hárszínekkkel, egyéni feldolgozási lehetőségekkel, változatos megnyomtatással, és könnyen feliratozható, csuklópántos fedéllel
- **A legnagyobb feldolgozási hatékonyság** a reflow-kompatibilis csatlakozó elemekkel a reflow forrasztáshoz a gép-kész szalagos csomagolás számára.
- **Hibamentes összeállítási és forrasztási folyamatok** optimalizált keret és csatlakozóadapter kialakításokkal a NYÁK-on, ami tökéletes illeszkedés és elhelyezést ad a csatlakozóelemek számára
- **Gyors beszerelés** a "Wire Ready" tulajdonsággal vagy a többcélú Multi-Tool csavarfejekkel

Az elektronikai fejlesztők kiváló tapasztalataival és a Weidmüller kompetenciájával - új szinergiákat készítünk az elektronikai alkalmazások számára.

Általános rendelési adatok

Típus	SAMPLE LP CH20M6
Rendelési szám	1171090000
Verzió	Példa elektronikaházra, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat, NYÁK egyéni összeszereléshez, CH20M22, Szélesség: 6.1 mm
GTIN (EAN)	4032248962778
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 13:23:00 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**OMNIMATE Housing - CH20M sorozat
SAMPLE LP CH20M6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	6,1 mm	Szélesség (coll)	0,24 inch
Nettó tömeg	22 g		

Rendszer karakterisztika

Változat	NYÁK egyéni összeszereléshez, CH20M22
----------	---

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PA 66 GF 30	Szigetelőanyag csoport	II
CTI	≥ 550	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Max. relatív páratartalom tárolás közben	80 %
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	120 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	85 °C

Besorolások

ETIM 5.0	EC002504	ETIM 6.0	EC001031
eClass 6.2	27-18-05-05	eClass 7.1	27-18-05-05
eClass 8.1	27-18-05-05	eClass 9.0	27-18-27-02
eClass 9.1	27-18-27-92		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	MB DEVICE MANUF. EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Engineering Data	PCB Reference Layout