

**Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock)
KTB QL 403020 S4E0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Product image

Abbildung ähnlich

Rozsdamentes acél szekrények robbanásveszélyes környezetekben történő használatra

A Klippon® TB és a Klippon® STB szekrény választék kiváló teljesítményjellemzőket kínál még a legszigorúbb környezeti feltételek között is. Továbbá kielégíti a potenciálisan robbanásveszélyes környezetek követelményeit is, amelyeket különösen a feldolgozó vagy az energiatermelő iparokban fordulnak elő. az új Klippon® TB QL szekrényválaszték további javulást kínál egy olyan terméksorban, amely már most is eredményes piacvezető.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | KTB QL 403020 S4E0 |
| Rendelési szám | 1200270000 |
| Verzió | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 400 mm, Szélesség: 300 mm, Mélység: 200 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248983131 |
| Menny. | 1 Stück |

**Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock)
KTB QL 403020 S4E0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| Szélesség | 300 mm | Szélesség (coll) | 11,811 inch |
| Magasság | 400 mm | Magasság (coll) | 15,748 inch |
| Mélység | 200 mm | Mélység (coll) | 7,874 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 326 mm | Rögzítési méret - magasság | 247 mm |
| Nettó tömeg | 8 940 g | | |

Ház földelés

| | |
|----------------------|---|
| Földelés, ház, belső | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben. |
|----------------------|---|

Tanúsítványszámok - tokozat

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Tanúsítvány száma - szerelt ház (ATEX) | IBExU14ATEX1050 | Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U |
| Tanúsítvány száma szerelt ház (IECEX) | IECEX IBE 14.0013 | Tanúsítvány száma üres ház (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U |
| Certificate no., assembled enclosure (EAC) | RU C-DE.Г508.B.01328 | Certificate no., empty enclosure (EAC) | RU C-DE.Г508.B.00472 |
| Tanúsítvány száma - szerelt ház (INMETRO) | IEx 17.0021 | Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO) | IEx 17.0020U |
| Tanúsítvány száma - szerelt ház (AEx) | E223792 | Tanúsítvány száma - üres ház (NEPSI) | GYJ14.1308U |
| Tanúsítvány száma - szerelt ház (NEPSI) | GYJ14.1309 | Certificate no., assembled enclosure (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E243298 | | |

Tömszelencék, bal

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 48 | M16 | 32 |
| M20 | 20 | M25 | 17 |
| M32 | 9 | M40 | 7 |
| M50 | 3 | M63 | 3 |
| M75 | 2 | | |

Tömszelencék, felső/alsó

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 26 |
| M20 | 17 | M25 | 14 |
| M32 | 7 | M40 | 6 |
| M50 | 3 | M63 | 2 |
| M75 | 2 | | |

Tömszelencék, jobb

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 48 | M16 | 32 |
| M20 | 20 | M25 | 17 |
| M32 | 9 | M40 | 7 |
| M50 | 3 | M63 | 3 |
| M75 | 2 | | |

függőleges összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x32 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x26 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x62 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x20 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x52 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x39 |

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 13:28:15 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock)
KTB QL 403020 S4E0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**vízszintes összeállítás**

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x21 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x18 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x42 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x13 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 3x35 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x26 |

Általános információ

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|--|
| AF 1. méret | 10 mm | Anyagvastagság | 1,5 mm |
| Burkolat anyagvastagsága | 1,5 mm | Fedél nyílásszöge | 130 ° |
| Felhasználási területek | Robbanásveszélyes zóna, Folyamatirányítás, Olaj- és gázipar, Vegyipar, Tengeri, Szárzföldi | Külső méretek | 400 x 351 x 210 |
| Max. teherbírás | 48 kg | PE-csavarok pozíciója | C oldal |
| Peremes aljzat anyagvastagsága | | Szabványok | DIN EN 62208 - Üres ház normál, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| | 3 mm | Szerelőnyílás: szélesség | 241 mm |
| Szerelőnyílás: magasság | 347 mm | Anyag | Nemesacél 1.4404 (316 L) |
| Telepítési útmutató | Tartósínek / szerelőlapok | Felületi minőség | Elektropolírozott |
| Tömítés anyaga | Szilikon | Üzemi hőmérséklet, max. | 135 °C |
| Üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C | Védelmi osztály | IP66 |
| Ütésállóság | 7 J ATEX verzió, 10 J standard változat | Ház kiegészítő | 4 ráhegesztett rögzítő láb 11 mm-es furatokkal (2 hornyos láb és 2 kereszt alakú láb) |
| Megjegyzés: védettségi osztály | 105 °C feletti hőmérsékleti tartományban használva az IP-védelem IP 66-ra korlátozódik. | Integrált rögzítést | 4, 6 vagy 9 db M6 tőcsavar belső (anya) menet |
| Fedél kiegészítő | Negyed fordulat kötőelem hornyos betét | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | eClass 6.2 | 27-14-91-07 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-07 | eClass 8.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 9.0 | 27-18-05-02 | eClass 9.1 | 27-18-05-02 |

Termékinformáció

| | |
|------------------|---|
| Termékinformáció | Minimum order quantity (10 pieces)**A customised test is required to guarantee application compliance |
|------------------|---|

Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock) KTB QL 403020 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

| | |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS01 EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS01 |
| Brochure/Catalogue | MB OVERV. PROCESS WD DE MB KLIPPON ENCL.TECN EN MB PROCESS EN FL WIND 2012 EN FL APPL PROCESS EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL RAILWAY 2014 EN PI KLIPPON TB MH QL EN |
| Engineering Data | STEP |
| Tender specification | Klippon TB QL 403020 S4E0_1200270000_DE Klippon TB QL 403020 S4E0_1200270000_EN Klippon TB QL 403020 S4E0_1200270000_NL |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |
| User Documentation | MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures |

**Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock)
KTB QL 403020 S4E0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

