

**Ipari Ethernet
IE-PS-SCRJ1-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FO SC-RJ dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-24 szerint, 2,6 .. 3 mm huzal külső átmérőkhöz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-SCRJ1-SM
Rendelési szám	1206740000
Verzió	FO-csatlakozó, SCRJ csatlakozódugó, egymódusú, IP20
GTIN (EAN)	4032248988396
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-PS-SCRJ1-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	16,1 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Páratartalom	0…93% relatív páratartalom	Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C

Általános adatok

1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	ragasztás, krimpelés, polírozás
Beillesztési veszteség	≤ 0,5 dB	Dugaszolási ciklusok	1000
Egy vezeték átmérője, max.	1,4 mm	Egy vezeték átmérője, min.	0,6 mm
Elemi szál típusa	GOF, Egymódusú	Ház anyaga, betét	Cink présöntvény
Ház fő anyaga	PC UL 94 V0	Krimphüvely anyaga	Vörösréz, nikkelezett
Kábel kihúzási erő, min.	100 N	Köpenyátmérő, max.	3 mm
Köpenyátmérő, min.	2,8 mm	Nyomórugó anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Porvédő fedél anyaga	TPE	Páratartalom	0…93% relatív páratartalom
Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	TPE	Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 40 dB
Védelmi osztály	IP20	Árucikk leírása	SCRJ csatlakozódugó, egymódusú
Érvéghüvely anyaga	Cirkónium, Nyílás 125,5 µm		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-24	Tanúsítvány száma (UL)	E477798
----------------------	--------------	------------------------	---------

Besorolások

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ipari Ethernet
IE-PS-SCRJ1-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Méretrajz**