

**Klippon TB (Terminal Box)
DOHA KTB A6 S2 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

Abbildung ähnlich

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás
- tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB ház sorozat komplett tartozék-
választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez
egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Dokumentumtartók

Dokumentumtartók a dokumentumok helyes tárolására a
szekrényben.

Általános rendelési adatok

Típus	DOHA KTB A6 S2 R
Rendelési szám	1252780000
Verzió	Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartók, Szegecselt, Magasság: 110 mm, Szélesség: 130 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst
GTIN (EAN)	4050118045512
Menny.	1 Stück

**Klippon TB (Terminal Box)
DOHA KTB A6 S2 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	130 mm	Szélesség (coll)	5,118 inch
Magasság	110 mm	Magasság (coll)	4,331 inch
Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0,787 inch
Rögzítési méret - magasság	73 mm	Tömeg	570 g
Nettó tömeg	170 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	1.4301 rozsdamentes acél	Anyagvastagság	1 mm
Felületi minőség	Tükröpolírozott	Rögzítési méret - magasság	73 mm

Általános információ

Anyagvastagság	1 mm	Anyag	1.4301 rozsdamentes acél
Felületi minőség	Tükröpolírozott	Ház kiegészítő	Rögzítőfülek

Besorolások

ETIM 5.0	EC000317	ETIM 6.0	EC000317
eClass 6.2	27-18-92-67	eClass 7.1	27-18-92-67
eClass 8.1	27-18-92-67	eClass 9.1	27-18-92-67

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD