

**Klippon TB (Terminal Box)  
KTB MOPL 9874 S2N H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

Abbildung ähnlich

**Integrál, bővít és testre szab:****Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB ház sorozat konzisztens szerkezetű tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Rögzítőlemezek**

Szerelőlapok, lyukmintákkal vagy anélkül, DIN szerelősínek hosszanti és keresztirányú szereléséhez, vagy komponensek szereléséhez közvetlenül a szerelőlapra.

**Általános rendelési adatok**

Típus	KTB MOPL 9874 S2N H
Rendelési szám	<a href="#">1257770000</a>
Verzió	Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, perforálva, Magasság: 926 mm, Szélesség: 680 mm, Mélység: 12 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst
GTIN (EAN)	4050118049404
Menny.	1 Stück

**Klippon TB (Terminal Box)  
KTB MOPL 9874 S2N H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	680 mm	Szélesség (coll)	26,772 inch
Magasság	926 mm	Magasság (coll)	36,457 inch
Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0,472 inch
Nettó tömeg	7 860 g		

**Tartozékok általános információi**

Anyag	Nemesacél 1.4301 (304)	Anyagvastagság	1,5 mm
Felületi minőség	kezeletlen		

**Általános információ**

Anyagvastagság	1,5 mm	Anyag	Nemesacél 1.4301 (304)
Felületi minőség	kezeletlen		

**Besorolások**

ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>