

**Ipari Ethernet
IE-BHS-V14M-RJA-45**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-117
14 változat szerint (PROFINET), fém, RJ45 üres ház

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BHS-V14M-RJA-45
Rendelési szám	1296710000
Verzió	Üres ház, Peremes aljzat, hajlított
GTIN (EAN)	4050118094831
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-BHS-V14M-RJA-45**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	81,659 g
-------------	----------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Felszerelés típusa	2 csavar, M3 (nem része a csomagnak)	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Tömítés anyaga	EPDM	Védelmi osztály	IP67

Szabványok

Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001031	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-18-27-02	eClass 9.1	27-18-27-02

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet IE-BHS-V14M-RJA-45


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Méretrajz



Szerelési kivágás

