

**Klippon EBi (Essential Box industrial)  
KEBI-KTBI MOPL 5040 S2N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



A Klippon® név sok éve jelenti a kompetenciát és a minőséget a szekrények terén.

A Klippon® EBi ipari szekrény sorozat közepes környezeti feltételek között megbízhatóan védi a komponenseket, és hétköznapi alkalmazásokhoz javasolt.

Az alkalmazások egyedi megoldásainak egyre növekvő igényét ideálisan kielégíti a Klippon® EBi nagy behatolási és ütésállósága.

Standard termékünk a Klippon® EBi QL – forgópántos ajtóval és kétbites zárral.

Rögzítőcsavaros változat is kapható, de csak külön kérésre gyártjuk, és minimális megrendelési mennyiség vonatkozik rá. Kérésre DNV GL és cULus jóváhagyást is biztosítunk.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Típus          | KEBI-KTBI MOPL 5040 S2N   |
| Rendelési szám | <a href="#">1310350000</a>  |
| Verzió         | Klippon EBi (Essential Box industrial),<br>Rögzítőlemez, Magasság: 429 mm, Szélesség:<br>329 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag:<br>Nemesacél 1.4301 (304), ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118112375   |
| Menny.         | 1 Stück   |

**Klippon EBi (Essential Box industrial)  
KEBI-KTBI MOPL 5040 S2N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Szélesség   | 329 mm  | Szélesség (coll) | 12,953 inch |
| Magasság    | 429 mm  | Magasság (coll)  | 16,89 inch  |
| Mélység     | 1,5 mm  | Mélység (coll)   | 0,059 inch  |
| Nettó tömeg | 1 674 g |                  |             |

**Általános információ**

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Anyag | Nemesacél 1.4301 (304) |
|-------|------------------------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002620    | ETIM 6.0   | EC000213    |
| eClass 6.2 | 27-18-92-61 | eClass 7.1 | 27-18-92-61 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-61 | eClass 9.0 | 27-40-06-39 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |