

**Klippon POK (polyester empty enclosure)
KLIPPON COPL 081906**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Bronz földelő lemezek (föld összekötő lemezek) a
Klippon® POK szekrény számára**

A belső földelés biztosítására (különösen az Ex változathoz) hajlított kialakítású földelő összekötő lemezek kaphatók a Klippon® POK szekrény számára. Ezek a belső összekötő lemezek a fém tömszelencékhez és az EMC alkalmazásokhoz használhatók; megnövelt védelmet nyújtanak és külön kaphatók.

Általános rendelési adatok

Típus	KLIPPON COPL 081906
Rendelési szám	1390940000
Verzió	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő lemez, Szélesség: 32.5 mm, Anyag: Sárgaréz, polírozott, kezeletlen
GTIN (EAN)	4050118191325
Menny.	1 Stück

**Klippon POK (polyester empty enclosure)
KLIPPON COPL 081906**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	211 mm	Hossz, inch	8,307 inch
Szélesség	32,5 mm	Szélesség (coll)	1,28 inch
Falvastagság, max.	0,8 mm	Falvastagság, min.	0,8 mm
Nettó tömeg	43,453 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	Sárgaréz	Anyagvastagság	0,8 mm
Felületi minőség	polírozott, kezeletlen		

Általános információ

Anyagvastagság	0,8 mm	Anyag	Sárgaréz
Felületi minőség	polírozott, kezeletlen		

Besorolások

ETIM 5.0	EC002623	ETIM 6.0	EC002623
eClass 6.2	27-18-92-64	eClass 7.1	27-18-92-64
eClass 8.1	27-18-92-64	eClass 9.0	27-18-28-14
eClass 9.1	27-18-92-64		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD