
Klippon POK (polyester empty enclosure)
KLIPPON COPL 252512/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Bronz földelő lemezek (föld összekötő lemezek) a Klippon® POK szekrény számára
A belső földelés biztosítására (különösen az Ex változathoz) hajlított kialakítású földelő összekötő lemezek kaphatók a Klippon® POK szekrény számára.
Ezek a belső összekötő lemezek a fém tömszelencékhez és az EMC alkalmazásokhoz használhatók; megnövelt védelmet nyújtanak és külön kaphatók.

Általános rendelési adatok

Típus	KLIPPON COPL 252512/16
Rendelési szám	1391030000
Verzió	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő lemez, Szélesség: 85.5 mm, Anyag: Sárgaréz, polírozott, kezeletlen
GTIN (EAN)	4050118191219
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 13:51:57 CEST

Klippon POK (polyester empty enclosure)
KLIPPON COPL 252512/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	424 mm	Hossz, inch	16,693 inch
Szélesség	85,5 mm	Szélesség (coll)	3,366 inch
Falvastagság, max.	0,8 mm	Falvastagság, min.	0,8 mm
Nettó tömeg	242,79 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	Sárgaréz	Anyagvastagság	0,8 mm
Felületi minőség	polírozott, kezeletlen		

Általános információ

Anyagvastagság	0,8 mm	Anyag	Sárgaréz
Felületi minőség	polírozott, kezeletlen		

Besorolások

ETIM 5.0	EC002623	ETIM 6.0	EC002623
eClass 6.2	27-18-92-64	eClass 7.1	27-18-92-64
eClass 8.1	27-18-92-64	eClass 9.0	27-18-28-14
eClass 9.1	27-18-92-64		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	EAC
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 13:51:57 CEST