

**Ipari Ethernet
IE-PCB2-M12X-S-180****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 X-típus cat. 6A NYÁK aljzat, előszerelt és 2-darabos,
reflow kompatibilis

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PCB2-M12X-S-180
Rendelési szám	1393080000
Verzió	NYÁK dugaszoló csatlakozó, M12, Forrasztott csatlakozás, Cat.6 _A / E osztály _A (ISO/IEC 11801 2010), IP67, becsavart állapotban, Reflow-kompatibilis, 2 részes
GTIN (EAN)	4050118194043
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-PCB2-M12X-S-180**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Falvastagság, max.	2,5 mm	Falvastagság, min.	0,9 mm
Nettó tömeg	11,8 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános információk

1. csatlakozás	M12	2. csatlakozás	Forrasztott csatlakozás
Konfiguráció	Reflow-kompatibilis	Ház fő anyaga	CuZn
Kategória	Cat.6A / E osztályA (ISO/IEC 11801 2010)	Csatlakozási menet	M12
Érintkező anyaga	CuZn	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Árnyékoló anyag	CuSn	Árnyékolás	360°; körkörös ház
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Dugaszolási ciklusok	≥ 100

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-109	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	-----------------	---------------------------	---------

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	48 V	Szigetelés erőssége	100 MΩ
Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	0,5 A @ 40 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Ipari Ethernet
IE-PCB2-M12X-S-180****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**


Approval/Certificate/Document of Conformity	DUXR.E316369 Certificat CC Link IE Field M12-X
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN CAT 8 SAI 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet IE-PCB2-M12X-S-180


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Rajzok


Méretrajz



Csapkiosztás



Fúrósablon



Szerelési kivágás

