

**Csatlakozóelemek
H35,0/30 DS RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H35,0/30 DS RT
Rendelési szám	1418020000
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 19 mm, 16 mm, piros
GTIN (EAN)	4050118221466
Menny.	50 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H35,0/30 DS RT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Nettó tömeg	1,856 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt
----------	-----------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	19 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,2 mm
Gallér átmérője (D2)	12,7 mm	L1, mm	30 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,4 mm	Sínkód	DIN
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 2	Vezeték-keresztmetszet	35 mm ²
Érintkező felület hossza (L2)	16 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	8,3 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

LetöltésekTervezési adatok [EPLAN](#)

**Csatlakozóelemek
H35,0/30 DS RT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

