

**Tartozékok
GZ 2.0A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Klippon® Connect húzókegyeles technológiával

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

Általános rendelési adatok

Típus	GZ 2.0A/F
Rendelési szám	1460600000
Verzió	Tartozékok, Biztosíték, 2 A
GTIN (EAN)	4050118266719
Menny.	10 Stück

**Tartozékok
GZ 2.0A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	6,3 mm	Szélesség (coll)	0,248 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1,26 inch
Mélység	6,3 mm	Mélység (coll)	0,248 inch
Nettó tömeg	2,4 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Anyag adatok

Szín Világosszürke

Rendszer specifikációk

Változat Biztosíték-tartozék

Biztosítóbetétek

Feszültségesés	280 mV	Jellemzők	gyors működésű
Névleges megszakítási teljesítmény	50 kA	Olvadási integrál	2,5 A ² s
Olvadóbiztosíték-betét	G-Si. 6,3 x 32	Szín	Világosszürke
Teljesítménykimenet (@ 1,5 In)	1,6 W	Változat	Biztosíték-tartozék
Áram	2 A		

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa Dugaszolt Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

Névleges adatok

Névleges feszültség 500 V Névleges áram 2 A

Besorolások

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-01	eClass 9.0	27-14-20-01
eClass 9.1	27-14-20-01		

Jóváhagyások

ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)
 User Documentation [StorageConditionsTerminalBlocks](#)