

**Tartozékok  
GZ 12.5A/F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

A kép illusztráció

**Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

**Általános rendelési adatok**

Típus	GZ 12.5A/F
Rendelési szám	<a href="#">1460650000</a>
Verzió	Tartozékok, Biztosíték, 12.5 A
GTIN (EAN)	4050118266627
Menny.	10 Stück

**Tartozékok  
GZ 12.5A/F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	6,3 mm	Szélesség (coll)	0,248 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1,26 inch
Mélység	6,3 mm	Mélység (coll)	0,248 inch
Nettó tömeg	2,5 g		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Anyag adatok**

Szín Világosszürke

**Rendszer specifikációk**

Változat Biztosíték-tartozék

**Biztosítóbetétek**

Feszültségesés	140 mV	Jellemzők	gyors működésű
Névleges megszakítási teljesítmény	1,5 kA	Olvadási integrál	500 A <sup>2</sup> s
Olvadóbiztosíték-betét	G-Si. 6,3 x 32	Szín	Világosszürke
Teljesítménykimenet (@ 1,5 In)	5,5 W	Változat	Biztosíték-tartozék
Áram	12,5 A		

**Kiegészítő műszaki adatok**

Felszerelés típusa Dugaszolt Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

**Névleges adatok**

Névleges feszültség 500 V Névleges áram 12,5 A

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-01	eClass 9.0	27-14-20-01
eClass 9.1	27-14-20-01		

**Jóváhagyások**

ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)  
 User Documentation [StorageConditionsTerminalBlocks](#)