

## Csatlakozóelemek H0,5/16 OR BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

### Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/16 OR BD GSP
Rendelési szám	<a href="#">1476010000</a>
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4050118282832
Menny.	5 000 Stück
Csomagolás	Tekercs

**Csatlakozóelemek  
H0,5/16 OR BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	16 mm	Szélesség (coll)	0,63 inch
Nettó tömeg	0,117 g		

**Műszaki adatok**

Változat	szigetelt
----------	-----------

**Érvéghüvelyek**

Csupaszolási hossz	12 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	2,6 mm	L1, mm	16 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm	Sínkód	Weidmüller
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20	Vezeték-keresztmetszet	0,5 mm <sup>2</sup>
Érintkező felület hossza (L2)	10 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	1 mm

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN</a>
------------------	-----------------------

**Adatlap**

**Csatlakozóelemek  
H0,5/16 OR BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

**A kép illusztráció**

