

CRIMPFIX RS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	CRIMPFIX RS
Rendelési szám	1477030000
Verzió	Automata gépek, Automata csupaszoló és krimpelő
GTIN (EAN)	4050118284072
Menny.	1 Stück

CRIMPFIX RS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	390 mm	Szélesség (coll)	15,354 inch
Magasság	430 mm	Magasság (coll)	16,929 inch
Mélység	330 mm	Mélység (coll)	12,992 inch
Tömeg	23 kg	Nettó tömeg	23 000 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Műszaki adatok

Elektromos csatlakozás 100-240 V / 50/65 Hz

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,5 - 2,5 mm ²	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/65 Hz
Fogyóeszközök	Láncolt érvéghüvelyek	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1 s	Krimpelési hossz	8/10 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5 bar	Érvéghüvely hossza	14/16 mm
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 5.0	EC002778
ETIM 6.0	EC002778	UNSPSC	27-11-15-10
eClass 5.1	17-13-01-01	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 7.1	17-13-01-01	eClass 8.1	17-13-01-01
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-01

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
 User Documentation [Manual](#)

CRIMPFIX RS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

