W-sorozat
WEW 35/1 V0 GF SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image



Klippon® Connect húzókengyeles technológiával
A számos különböző kivitelben kapható húzókengyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/1 V0 GF SW
Rendelési szám	1478990000
Verzió	W-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118286892
Menny.	50 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 14:02:21 CEST

W-sorozat
WEW 35/1 V0 GF SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	12 mm	Szélesség (coll)	0,472 inch
Magasság	56 mm	Magasság (coll)	2,205 inch
Mélység	63 mm	Mélység (coll)	2,48 inch
Nettó tömeg	37,82 g		

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz	Sín	TS 35

Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal	Nem	Felszerelés típusa	becsavart állapotban
Reteszelés	csavaros rögzítéshez	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Meghúzási nyomaték, max.	2,4 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	2,4 Nm

Besorolások

ETIM 5.0	EC002848	ETIM 6.0	EC001041
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-35	eClass 9.0	27-14-11-35
eClass 9.1	27-14-11-35		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	DNV GL certification
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks