

**kábelsaru, záróelem  
FSKI/4,0-6,0/638**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Szigetelt csúszósarus csatlakozók PVC-ből,  
vörösréz hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Típus          | FSKI/4,0-6,0/638  |
| Rendelési szám | <a href="#">1491840000</a>  |
| Verzió         | kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301823   |
| Menny.         | 100 Stück   |

**kábelsaru, záróelem  
FSKI/4,0-6,0/638**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|       |        |             |        |
|-------|--------|-------------|--------|
| Tömeg | 0,17 g | Nettó tömeg | 1,71 g |
|-------|--------|-------------|--------|

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Csatlakozások**

|                              |                   |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. hossz (l1)                | 24 mm             | Anyag/műanyag                | PVC               |
| Azonosító szín               | sárga             | Csatlakozási szélesség (d2)  | 6,3 mm            |
| Csatlakozási sűrűség (d3)    | 0,8 mm            | Vezeték-keresztmetszet, max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 4 mm <sup>2</sup> |                              |                   |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000385    | ETIM 4.0   | EC000385    |
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC000516    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-44-03-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-90 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN</a>                |

**Adatlap****kábelsaru, záróelem  
FSKI/4,0-6,0/638**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**