

**kábelsaru, záróelem
VSTN/150**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/150
Rendelési szám	1493120000
Verzió	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302905
Menny.	50 Stück

**kábelsaru, záróelem
VSTN/150**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Tömeg	11,25 g	Nettó tömeg	112,5 g
-------	---------	-------------	---------

Csatlakozások

Csatlakozás hossz (l)	56 mm	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Tengely belső átmérője (d1)	19 mm	Tengely külső átmérője (d3)	25,5 mm
Vezeték-keresztmetszet	150 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, max.	150 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001052	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-04	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--------------------------------------

Adatlap**kábelsaru, záróelem
VSTN/150**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok