

**kábelsaru, záróelem  
KQN-M12/-16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Típus          | KQN-M12/-16                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1494110000</a>              |
| Verzió         | kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118303773                           |
| Menny.         | 100 Stück                               |

**kábelsaru, záróelem  
KQN-M12/-16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|       |        |             |       |
|-------|--------|-------------|-------|
| Tömeg | 0,58 g | Nettó tömeg | 5,8 g |
|-------|--------|-------------|-------|

**Csatlakozások**

|                                    |        |                             |                       |
|------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|
| Csatlakozás hossz (l)              | 26 mm  | Furat                       | M 12                  |
| Peremes aljzat belső átmérője (d2) | 13 mm  | Szigetelés                  | Nem áll rendelkezésre |
| Tengely belső átmérője (d1)        | 5,8 mm | Tengely külső átmérője (d3) | 22 mm                 |
| Tengelyhossz (a)                   | 10 mm  | Vezeték-keresztmetszet      | 16 mm <sup>2</sup>    |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001052    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-04 | eClass 9.0 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN</a>                |

**Adatlap****kábelsaru, záróelem  
KQN-M12/-16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**