

**kábelsaru, záróelem
KRN-M8/-70 S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható
az elektromos csatlakozások állandó és egyforma
minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-70 S
Rendelési szám	1494860000
Verzió	kábelsaru, záróelem, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527
Menny.	25 Stück

**kábelsaru, záróelem
KRN-M8/-70 S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Tömeg	4,38 g	Nettó tömeg	43,72 g
-------	--------	-------------	---------

Műszaki adatok

Változat	Euro series, narrow flange
----------	----------------------------

Csatlakozások

Csatlakozás hossz (l)	43 mm	Furat	M8
Peremes aljzat belső átmérője (d2)	8,4 mm	Peremes aljzat szélesség (b)	17 mm
Szigetelés	Nem áll rendelkezésre	Tengely belső átmérője (d1)	11,8 mm
Tengely külső átmérője (d3)	16,5 mm	Tengelyhossz (a)	21 mm
Vezeték-keresztmetszet	70 mm ²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	EPLAN

**kábelsaru, záróelem
KRN-M8/-70 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**