

**kábelsaru, záróelem
KWN-M16/-185 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható
az elektromos csatlakozások állandó és egyforma
minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M16/-185 45
Rendelési szám	1495370000
Verzió	kábelsaru, záróelem, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305074
Menny.	20 Stück

**kábelsaru, záróelem
KWN-M16/-185 45**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Tömeg	12,84 g	Nettó tömeg	128,4 g
-------	---------	-------------	---------

Műszaki adatok

Változat	Euro series, 45°
----------	------------------

Csatlakozások

Furat	M 16	Peremes aljzat belső átmérője (d2)	17 mm
Peremes aljzat szélesség (b)	35 mm	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Tengely belső átmérője (d1)	19 mm	Tengely külső átmérője (d3)	24 mm
Tengelyhossz (a)	29 mm	Vezeték-keresztmetszet	185 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	EPLAN

**kábelsaru, záróelem
KWN-M16/-185 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**