

**kábelsaru, záróelem  
KWN-M6/-35 45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

**Általános rendelési adatok**

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Típus          | KWN-M6/-35 45                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1496220000</a>              |
| Verzió         | kábelsaru, záróelem, 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118305852                           |
| Menny.         | 50 Stück                                |

**kábelsaru, záróelem**  
**KWN-M6/-35 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|       |        |             |        |
|-------|--------|-------------|--------|
| Tömeg | 2,17 g | Nettó tömeg | 21,7 g |
|-------|--------|-------------|--------|

**Műszaki adatok**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Változat | Euro series, 45° |
|----------|------------------|

**Csatlakozások**

|                              |        |                                    |                       |
|------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|
| Furat                        | M 6    | Peremes aljzat belső átmérője (d2) | 6,4 mm                |
| Peremes aljzat szélesség (b) | 17 mm  | Szigetelés                         | Nem áll rendelkezésre |
| Tengely belső átmérője (d1)  | 8,5 mm | Tengely külső átmérője (d3)        | 12 mm                 |
| Tengelyhossz (a)             | 16 mm  | Vezeték-keresztmetszet             | 35 mm <sup>2</sup>    |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001051    | ETIM 6.0   | EC001051    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-05 | eClass 9.0 | 27-40-02-05 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-05 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN</a>                |

**kábelsaru, záróelem  
KWN-M6/-35 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**