

kábelsaru, záróelem KWN-M8/-10 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M8/-10 45
Rendelési szám	1496830000
Verzió	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem
KWN-M8/-10 45**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Tömeg	0,65 g	Nettó tömeg	6,5 g
-------	--------	-------------	-------

Műszaki adatok

Változat	Euro series, 45°
----------	------------------

Csatlakozások

Furat	M8	Peremes aljzat belső átmérője (d2)	8,4 mm
Peremes aljzat szélesség (b)	15 mm	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Tengely belső átmérője (d1)	4,5 mm	Tengely külső átmérője (d3)	7 mm
Tengelyhossz (a)	9 mm	Vezeték-keresztmetszet	10 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	EPLAN

**kábelsaru, záróelem
KWN-M8/-10 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**