

**kábelsaru, záróelem
KP-M8/-95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható
az elektromos csatlakozások állandó és egyforma
minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M8/-95
Rendelési szám	1498180000
Verzió	kábelsaru, záróelem, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498
Menny.	50 Stück

**kábelsaru, záróelem
KP-M8/-95**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Tömeg	9,36 g	Nettó tömeg	94,356 g
-------	--------	-------------	----------

Műszaki adatok

Változat	DIN series 46235, standard
----------	-------------------------------

Csatlakozások

Azonosító szám, Cu	18 K	Csatlakozás hossz (l)	65 mm
Furat	M8	Peremes aljzat belső átmérője (d2)	8,4 mm
Peremes aljzat szélesség (b)	28 mm	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Tengely belső átmérője (d1)	13,5 mm	Tengely külső átmérője (d3)	19 mm
Tengelyhossz (a)	35 mm	Vezeték-keresztmetszet	95 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-03
eClass 9.1	27-40-02-03		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	EPLAN

**kábelsaru, záróelem
KP-M8/-95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**