

**kábelsaru, záróelem
KP-M20/-120**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M20/-120
Rendelési szám	1498280000
Verzió	kábelsaru, záróelem, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702
Menny.	50 Stück

**kábelsaru, záróelem
KP-M20/-120**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Tömeg	11,51 g	Nettó tömeg	116,592 g
-------	---------	-------------	-----------

Műszaki adatok

Változat	DIN series 46235, standard
----------	-------------------------------

Csatlakozások

Azonosító szám, Cu	20 K	Csatlakozás hossz (l)	72 mm
Furat	M 20	Peremes aljzat belső átmérője (d2)	21 mm
Peremes aljzat szélesség (b)	36 mm	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Tengely belső átmérője (d1)	15,5 mm	Tengely külső átmérője (d3)	21 mm
Tengelyhossz (a)	35 mm	Vezeték-keresztmetszet	120 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-03
eClass 9.1	27-40-02-03		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	EPLAN

**kábelsaru, záróelem
KP-M20/-120**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

