

**kábelsaru, záróelem  
KP-M12/-185****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható  
az elektromos csatlakozások állandó és egyforma  
minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

**Általános rendelési adatok**

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Típus          | KP-M12/-185                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1498360000</a>               |
| Verzió         | kábelsaru, záróelem, 185 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118307726                            |
| Menny.         | 25 Stück                                 |

**kábelsaru, záróelem  
KP-M12/-185**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|       |         |             |           |
|-------|---------|-------------|-----------|
| Tömeg | 18,95 g | Nettó tömeg | 191,573 g |
|-------|---------|-------------|-----------|

**Műszaki adatok**

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Változat | DIN series 46235,<br>standard |
|----------|-------------------------------|

**Csatlakozások**

|                              |       |                                    |                       |
|------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|
| Azonosító szám, Cu           | 25 K  | Csatlakozás hossz (l)              | 82,5 mm               |
| Furat                        | M 12  | Peremes aljzat belső átmérője (d2) | 13 mm                 |
| Peremes aljzat szélesség (b) | 37 mm | Szigetelés                         | Nem áll rendelkezésre |
| Tengely belső átmérője (d1)  | 19 mm | Tengely külső átmérője (d3)        | 25,5 mm               |
| Tengelyhossz (a)             | 40 mm | Vezeték-keresztmetszet             | 185 mm <sup>2</sup>   |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001050    | ETIM 6.0   | EC001050    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-03 | eClass 9.0 | 27-40-02-03 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-03 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN</a>                |

**kábelsaru, záróelem  
KP-M12/-185****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**