

**kábelsaru, záróelem
VPN/-35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható
az elektromos csatlakozások állandó és egyforma
minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-35
Rendelési szám	1498650000
Verzió	kábelsaru, záróelem, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308143
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem
VPN/-35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Tömeg	3,2 g	Nettó tömeg	31,34 g
-------	-------	-------------	---------

Csatlakozások

2. hossz (l2)	20 mm	Azonosító szám, Cu	12 K
Csatlakozás hossz (l)	50 mm	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Tengely belső átmérője (d1)	8,2 mm	Tengely külső átmérője (d3)	12,5 mm
Vezeték-keresztmetszet	35 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, max.	35 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--------------------------------------

**kábelsaru, záróelem
VPN/-35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**