

**PZ PK 10/120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Sajtoló szerszámok csöves és préselhető kábelsarukhoz forgatható préselő csillaggal.**

- Integrált préselő csillag különböző mérőkhöz
- Hatszögletű sajtolószerszám préselhető kábelsaruk részére
- WM-From sajtoló szerszámok csősaruk részére
- Nagy feldolgozási tartomány akár 70 vagy 120 mm<sup>2</sup>

**Általános rendelési adatok**

Típus	PZ PK 10/120
Rendelési szám	<a href="#">1500480000</a>
Verzió	10mm <sup>2</sup> , 120mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118309089
Menny.	1 Stück

## PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Mélység	660 mm	Mélység (coll)	25,984 inch
Tömeg	4 100 g	Nettó tömeg	3 800 g

## Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Krimpelhető betétek

Krimpelés keresztmetszete, alumínium	10 ... 70 mm <sup>2</sup>	Krimpelési szélesség	5 mm
--------------------------------------	---------------------------	----------------------	------

## Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, min.	10 mm <sup>2</sup>	Krimpelési tartomány, max.	120 mm <sup>2</sup>
----------------------------	--------------------	----------------------------	---------------------

## Besorolások

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

## Letöltések

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
--------------------	--------------------------------------