

**ES APG 80 AEH 150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

**Általános rendelési adatok**

Típus	ES APG 80 AEH 150
Rendelési szám	<a href="#">1502100000</a>
Verzió	150mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118310085
Menny.	1 Stück

**ES APG 80 AEH 150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	472,7 g
-------------	---------

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Krimpelhető betétek**

Krimpelési szélesség mm-ben	38	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	150
Krimpelési szélesség	38 mm		

**Szerszámjellemzők - krimpelés**

Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés
-------------------------	------------------------

**Érintkező leírása**

Krimpelési tartomány, max.	150 mm <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------

**Besorolások**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
--------------------	--------------------------------------