

ES APG 80 WM 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	ES APG 80 WM 35
Rendelési szám	1502490000
Verzió	35mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310597
Menny.	1 Stück

ES APG 80 WM 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	349,4 g
-------------	---------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség mm-ben	12	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	35
Krimpelési szélesség	12 mm		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
-------------------------	----------

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	35 mm ²
----------------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--------------------------------------