

**ES APG 80 HEX 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

**Általános rendelési adatok**

Típus	ES APG 80 HEX 16
Rendelési szám	<a href="#">1502630000</a>
Verzió	Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310436
Menny.	1 Stück

**ES APG 80 HEX 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 352,3 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Krimpelhető betétek**

Krimpelési szélesség mm-ben	12	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	16
Azonosító szám	8	Krimpelési szélesség	12 mm

**Szerszámjellemzők - krimpelés**

Krimpelési típus/profil Hatszög sajtolás

**Besorolások**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

**Letöltések**Brochure/Catalogue [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)