

Tartozékok
AIMESA VRM 3,49**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Csupaszolási hossz 3 - 20 mm
- Min. vezeték hossz: 22 mm + csupaszolási hossz
- Elektromos hajtás

Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA VRM 3,49
Rendelési szám	2007380000
Verzió	Automata gépek, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4050118392753
Menny.	1 Stück

**Tartozékok
AIMESA VRM 3,49**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0,787 inch
Magasság	1,6 mm	Magasság (coll)	0,063 inch
Mélység	26,8 mm	Mélység (coll)	1,055 inch
Nettó tömeg	4 g		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	21-04-91-90
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-02

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------