

Szerszámok Powerstripper AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Csupaszolási hossz 3 - 20 mm
- Min. vezeték hossz: 22 mm + csupaszolási hossz
- Elektromos hajtás

Általános rendelési adatok

Típus	Powerstripper AM 12
Rendelési szám	1534740000
Verzió	Automata gépek, Automata csupaszoló
GTIN (EAN)	4050118338409
Menny.	1 Stück

Szerszámok

Powerstripper AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	254 mm	Szélesség (coll)	10 inch
Magasság	520 mm	Magasság (coll)	20,472 inch
Mélység	230 mm	Mélység (coll)	9,055 inch
Tömeg	17 kg	Nettó tömeg	17 000 g

Műszaki adatok

Elektromos csatlakozás 100-240 V / 50/65 Hz

Automatikus csupasolás

Betét hossza	80 mm	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/65 Hz
Hajtás	Elektropneumatikus	Impulzus idő	kb. 3 s
Kihúzott hossz	20 - 120 mm	Max. szétszerelési hossz	120
Max. szétszerelési terület	11,9	Min. szétszerelési hossz	25
Min. szétszerelési terület	3,5 mm	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar

Besorolások

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
eClass 6.2	17-13-01-02	eClass 7.1	17-13-01-02
eClass 8.1	17-13-01-02	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-02		

Jóváhagyások

ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
User Documentation	Powerstripper AM 12 Powerstripper AM 12

Szerszámok
Powerstripper AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

