

ES EPG 45 WM 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhöz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | ES EPG 45 WM 150 |
| Rendelési szám | 1994550000 |
| Verzió | WM krimp |
| GTIN (EAN) | 4050118379785 |
| Menny. | 1 Stück |

ES EPG 45 WM 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 2,75 g |
|-------------|--------|

Termék környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Krimpelhető betétek

| | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------------------|-----|
| Krimpelési szélesség mm-ben | 5 | Vörösréz krimpelési keresztmetszete | 150 |
| Krimpelési szélesség | 5 mm | | |

Szorszámjellemzők - krimpelés

| | |
|-------------------------|----------|
| Krimpelési típus/profil | WM krimp |
|-------------------------|----------|

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC000168 | ETIM 6.0 | EC001282 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 9.0 | 21-04-90-90 |
| eClass 9.1 | 21-01-90-90 | | |