

SAIE-M12S-CD-2.0A HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIE-M12S-CD-2.0A HW
Rendelési szám	2484420200
Verzió	Beépített dugók, M12, PG 9, Pólusszám: 5, 2 m
GTIN (EAN)	4050118495935
Menny.	1 Stück

SAIE-M12S-CD-2.0A HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	120 g
-------------	-------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Csatlakozási menet	M12	Dugaszolási ciklusok	≥ 100 (M12)
Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő
Ház hőmérsékleti tartománya	-5 ... +70 °C	Kábelhossz	2 m
Kábelátmérő, max.	7,5 mm	Kábelátmérő, min.	6,9 mm
Kódolás	A	Köpeny színe	ibolyaszín
Névleges feszültség	125 V	Névleges áram	4 A
Pólusszám	5	Sodrat / kábelhossz	2 m
Szennyezés súlyossága	3	Tömszelencék	PG 9
Vezeték külső átm.	-	Védelmi osztály	IP68
Árnyékolás csatlakozás	Igen		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
--------------------	-----------------------------------

SAIE-M12S-CD-2.0A HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**