

WIL-STANDARD-10-SCREW-OR-WHI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



The WIL-STANDARD: 24V DC LED lamp, only 8mm high, with very high light output (1315 lm) and long service life (greater than 10,000 h).

Extremely robust construction, solid encapsulation and metal housing - waterproof (IP67).

Its 6500K colour temperature (daylight) makes it suitable for a wide range of applications.

Very easy to connect thanks to M12 connector. Low current consumption means that a 24V, 0.5A DC power supply is sufficient for operation.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|------------------------------|
| Típus | WIL-STANDARD-10-SCREW-OR-WHI |
| Rendelési szám | 2527990000 |
| GTIN (EAN) | 4050118538977 |
| Menny. | 1 Stück |

WIL-STANDARD-10-SCREW-OR-WHI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség | 240 mm | Szélesség (coll) | 9,449 inch |
| Magasság | 8 mm | Magasság (coll) | 0,315 inch |
| Mélység | 40 mm | Mélység (coll) | 1,575 inch |
| Nettó tömeg | 240 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------|--------|
| Üzemi hőmérséklet, max. | 60 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -20 °C |
| Üzemi hőmérséklet | -20 - 60°C | | |

Termék környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Cable technical specifications

| | | | |
|--------------|------|--------------|--------------|
| Kábel anyaga | PUR | Köpeny színe | narancssárga |
| Kábelhossz | 10 m | | |

Connection data

| | | | |
|-------------|-----------------|--------------------|---------|
| Változat | Cable end open | Csatlakozási menet | without |
| Vezetékezés | Brown +, Blue - | | |

Electric data

| | | | |
|------------------------------|---------|---------------|--------|
| Névleges feszültség (szöveg) | 24 V DC | Névleges áram | 0,42 A |
| Áramellátás | 8,5 W | Szabályozható | Igen |

General technical data

| | | | |
|--------------------|----------|--------------------|----------------|
| Number of LEDs | 42 | Fényszín (CCT) | 6500K, White |
| Luminosity | 3 470 cd | Fényáram | 711 lm |
| Emitting angle | 40 ° | Illumination level | 245 lux |
| Élettartam | 60.000 h | Felszerelés típusa | Screw mounting |
| Drill hole spacing | 225 mm | Ütésállóság | IK05 |
| Védelmi osztály | IP67 | | |

Material data

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Ház fő anyaga | hard anodised aluminium | Tokozás kitöltőanyaga | PUR V0 |
| Menetes gyűrű anyaga | PA | Material of end caps | Nikkelezett CuZn |

Szabványok

| | |
|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (cULus) | E354496 |
|---------------------------|---------|

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001959 | eClass 6.2 | 27-11-06-31 |
| eClass 9.0 | 27-11-06-40 | eClass 9.1 | 27-11-06-40 |

WIL-STANDARD-10-SCREW-OR-WHI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Engineering Data

[STEP](#)

WIL-STANDARD-10-SCREW-OR-WHI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Méretrajz

