

Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 403022 S2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Klippon® név sok éve jelenti a kompetenciát és a minőséget a szekrények terén.

A Klippon® EBi ipari szekrény sorozat közepes környezeti feltételek között megbízhatóan védi a komponenseket, és hétköznapi alkalmazásokhoz javasolt.

Az alkalmazások egyedi megoldásainak egyre növekvő igényét ideálisan kielégíti a Klippon® EBi nagy behatolási és ütésállósága.

Standard termékünk a Klippon® EBi QL – forgópántos ajtóval és kétbites zárral.

Rögzítőcsavaros változat is kapható, de csak külön kérésre gyártjuk, és minimális megrendelési mennyiség vonatkozik rá. Kérésre DNV GL és cULus jóváhagyást is biztosítunk.

Általános rendelési adatok

Típus	KEBI FS 403022 S2B0
Rendelési szám	2470950000
Verzió	Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 400 mm, Szélesség: 300 mm, Mélység: 220 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301 (304), Szálcsiszolt, ezüst
GTIN (EAN)	4050118591446
Menny.	1 Stück

Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 403022 S2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Szélesség	300 mm	Szélesség (coll)	11,811 inch
Magasság	400 mm	Magasság (coll)	15,748 inch
Mélység	220 mm	Mélység (coll)	8,661 inch
Rögzítési méret - szélesség	250 mm	Rögzítési méret - magasság	350 mm
Falvastagság, max.	1,5 mm	Falvastagság, min.	1,5 mm
Nettó tömeg	7 400 000 g	Átmérő	9 mm

Ház földelés

Földelés, ház, belső	Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben.	Földelés, ház, burkolat	Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben.
Földelés, ház, külső	M6 földelő szegecs		

Tanúsítványszámok - tokozat

Tanúsítvány száma (cULus)	E256877
---------------------------	---------

Általános információ

Anyagvastagság	1,5 mm	Burkolat anyagvastagsága	1,5 mm
Fedélcsavarok nyomatéka	2,5 Nm	Felhasználási területek	Kikötői berendezések, Gépgyártás, Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Csomagolóipar, Folyamatirányítás
Ház anyagvastagsága	1,5 mm	Peremes aljzat anyagvastagsága	1,5 mm
Seal material of cover	Poliuretánhab	Szabványok	DIN EN 62208, IEC 60529
Telepítési útmutató	Behégesztett szerelőkeret, Rögzítőlemez	Anyag	Nemesacél 1.4301 (304)
Tömítés anyaga	Poliuretánhab	Felületi minőség	Szálcsiszolt
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C
Ütésállóság	10,00 J	Védelmi osztály	IP66
Ház kiegészítő	Rögzítőfülek, Felszerelés a ház hátfalán keresztül	Fedél kiegészítő	M6 Torx rozsdamentes acél csavarok horonnyal, Levehető fedél + M6 csavarok
Integrált rögzítést	Csavaros		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

Termékinformáció

Termékinformáció	Minimum order quantity (50 pieces)
------------------	------------------------------------

Adatlap**Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)
KEBI FS 403022 S2B0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

LetöltésekApproval/Certificate/Document of
Conformity[Declaration of Conformity](#)

User Documentation

[Mounting Instructions Empty enclosures Klippon](#)

**Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)
KEBI FS 403022 S2B0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Méretrajz