

CMA-3151-250-AO-24DC-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A dugaszolható áramváltók különösen alkalmasak a gyűjtősínre szereléshez.

Előnyök:

- A csavar nélküli csatlakozó rendszerek húzórugós sorkapoccsal.
- Időtakarékos bekötési lehetőség a tömör és rugalmas vezetékek számára.
- Útés- és rezgésálló, erős mechanikai rögzítőerők.
- Magas áramtűrés

Általános rendelési adatok

Típus	CMA-3151-250-AO-24DC-05
Rendelési szám	1531930000
Verzió	Áram-mérőjeladó, Primer áram: 250 A, Szekunder áram : 4 - 20 mA, 1 VA, Tűrésosztály: 0,5
GTIN (EAN)	4050118337204
Menny.	1 Stück

CMA-3151-250-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	80 mm	Szélesség (coll)	3,15 inch
Magasság	117,8 mm	Magasság (coll)	4,638 inch
Mélység	71 mm	Mélység (coll)	2,795 inch
Nettó tömeg	250 g		

Műszaki adatok

Névleges frekvencia	50 Hz	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram			
I_{termikus}	$1,5 \times I_{\text{rated}}$		

Villamos tulajdonságok

Primer áram	250 A	Szekunder áram	4 - 20 mA
Szekunder áram, max.	20 mA	Szekunder áram, min.	4 mA
Terhelés	1 VA	Tűrésosztály	0,5

Áram alatti vezetékek méretei

Kör keresztmetszetű vezeték	28 mm	Sín	30 x 10 mm
-----------------------------	-------	-----	------------

Besorolások

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

CMA-3151-250-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

